



LIFTOP

LA SOLUZIONE UNIVERSALE PER OGNI TIPO DI CHIUSINO

CARATTERISTICHE LIFTOP

Dimensioni da chiuso 80x27x24 cm
Dimensioni da aperto 203x29x101 cm

APRE TUTTI I TIPI DI CHIUSINI:



PESO CARRELLO	PORTATA STRUTTURALE CARRELLO	WLL limite di carico di lavoro*
9 KG	140 KG	80 KG

* carico massimo sollevabile in conformità al D. Lgs. 81/08 e alla Dir. 2007/30/CEE

Il dispositivo LIFTOP è la soluzione universale, nata dalle esigenze dei lavoratori per movimentare i chiusini in sicurezza. Realizzato con speciali **leghe di alluminio**, con manico pieghevole, leggero e regolabile, è l'unico **carrello aprichiusini al mondo certificato sull'ergonomia**.

Grazie a LIFTOP, l'operatore mantiene una postura eretta durante il sollevamento, eliminando il rischio di traumi muscolo-scheletrici, riducendo lo sforzo al minimo.

L'apertura di un chiusino sembra un'operazione semplice, ma in realtà comporta una serie di aspetti tecnici e operativi, rischi legati alla sicurezza e un consumo eccessivo di tempo: LIFTOP, grazie all'**allestimento ibrido**, permette ad un unico operatore di movimentare tutti i tipi di chiusini in rapidità e sicurezza.

Il carrello Liftop in **versione Atex** può essere impiegato negli ambienti ad alto rischio esplosivo classificati come ZONA 1 e ZONA 2.

Liftop è disponibile anche con **Vacuum Lifting Kit con Grabo**, il dispositivo a ventosa che sfrutta la tecnologia del vuoto per sollevare chiusini di qualunque materiale, anche privi di punti di aggancio. Grazie all'attacco ammortizzato e al sistema di autoregolazione della pressione, permette di sollevare chiusini a riempimento, anche molto pesanti.



Carrello Liftop Magnetic con chiusino 80x80 cm



Carrello Liftop + Vacuum Lifting Kit con Grabo



GLI ALLESTIMENTI

CARRELLO	CODICE	MODELLO	TIPO DI AGGANCIO
STANDARD	A-C-S2	A-C-S2G	Kit Magnete Slim Damped
		A-C-S2H80	Kit Meccanico Hook 80
ATEX	A-C-S2-AX	A-C-S2G-AX	Kit Magnete Slim Damped ATEX
		A-C-S2H80	Kit Meccanico Hook 80



• PEDALE HINGE

Estensione a pedale da utilizzare in abbinamento al carrello Liftop per la chiusura in sicurezza dei coperchi incernierati al telaio dotati di blocco anti-chiusura accidentale.



• ALLARGATORI EXTENDED

Gli allargatori Extended migliorano il comfort durante la movimentazione dei chiusini.



• BILANCINO

Il bilancino garantisce una migliore distribuzione del carico ed è particolarmente indicato per chiusini con superfici irregolari. Permette di utilizzare contemporaneamente due accessori di sollevamento.



• SISTEMA VACUUM GRABO

GRABO è il nuovo dispositivo di sollevamento a ventosa per aprire ogni tipologia di chiusino e senza vincoli di direzione per l'operatore.



• RUOTE PNEUMATICHE

Le ruote pneumatiche migliorano la manovrabilità del carrello su terreni non uniformi.

L'utilizzo delle ruote pneumatiche non permette a LIFTOP di mantenere le condizioni di conformità per la normativa ATEX.

OPTIONAL

OPTIONAL LIFTOP	
CODICE	PRODOTTO
AGO1	Sistema Vacuum GRABO
AGO3	Sistema Vacuum GRABO + seconda batteria
A-C-S2B	Bilancino per doppio aggancio di Rhino/Grabo
A-ASGS-100	Sliding Guide per scorrimento ruote
VAL-A-SI-1	Sblocca-chiusini Impact
A-C-S2RP	Ruote pneumatiche
A-C-S2L	Kit extended per Liftop
A-C-S2P	Pedale Hinge
A-C-H2	Bracci Extreme per Hook
VAL-A-AWO	Open ratchet - chiave a cricchetto per serraggio chiavi
A-C-S2H62	Attacco Plus per aggancio bulloni TT - accessorio Hook

ALLESTIMENTI

CAPACITÀ OPERATIVE	LARGHEZZA MAX	SPESORE	FORMA CHIUSINO	POSIZIONE PUNTI DI AGGANCIO
	80 cm	18 cm		

ALLESTIMENTI*	LIFTOP	MAGNETE SLIM DAMPED	HOOK 80	PEDALE HINGE
MAGNETIC	✓	✓		
MECHANIC	✓		✓	
HYBRID	✓	✓	✓	
FULL OPTIONAL	✓	✓	✓	✓

*Gli allestimenti restano invariati per il modello Liftop standard e il modello Liftop Atex

	TIPOLOGIA CHIUSINO					TIPO DI AGGANCIO	MATERIALE CHIUSINO	
	Appoggio battente	Incernierato	Incernierato con blocco	Stabilo P.A.M.	GTS** + Impact		GHISA LAMIERA	CEMENTO PIETRA
MAGNETIC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
MECHANIC	✓	✓		✓		✓	✓	✓
HYBRID	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
FULL OPTIONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Le capacità operative restano invariati per il modello Liftop e il modello Liftop Atex

** Per l'apertura di questo chiusino è necessario abbinare l'Aprichiusini all'accessorio indicato